



## Nasadka IMPACT do śrub Torx®, 3/8 cala, profil Torx®: E12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	650500 E12
GTIN	4045197214799
Klasa artykułu	62D

### Opis

#### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

#### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### Opis techniczny

Wymiary profilu A	11,7 mm
profil Torx®	E12
długość	32 mm
Ø po stronie napędu	15 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

---

## Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/650500-E12>

---