

**Zestaw kluczy nasadowych, teowych, przegubowych, liczba wkrętaków: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622810 7
GTIN	8014230038681
Klasa artykułu	63P

**Opis****Wykonanie:**

uchwyt teowy przesuwny, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem.

Z obrotową główką przegubową (kąt obrotu 50°, kąt roboczy do 90°). Położenie przegubu jest utrzymywane przez sprężynę.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**Zawartość:**

po 1 kluczu nasadowym nr 622800: rozm. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

**Opis techniczny**

liczba wkrętaków	7
kąt obrotu	50 stopni
kąt roboczy	90 stopni
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

---

**Akcesoria**

Klucze nasadowe, teowe, przegubowe rozwartość klucza 11 mm	622800 11
Klucze nasadowe, teowe, przegubowe rozwartość klucza 19 mm	622800 19
Klucze nasadowe, teowe, przegubowe rozwartość klucza 8 mm	622800 8
Klucze nasadowe, teowe, przegubowe rozwartość klucza 13 mm	622800 13
Klucze nasadowe, teowe, przegubowe rozwartość klucza 14 mm	622800 14
Klucze nasadowe, teowe, przegubowe rozwartość klucza 17 mm	622800 17
Klucze nasadowe, teowe, przegubowe rozwartość klucza 10 mm	622800 10