

**Koken****Przedłużka IMPACT, 3/8 cala, długość całkowita: 75 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	650390 75
GTIN	4991644340125
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

Czop 4-kątny E 10 wg DIN 3121 z otworem, gniazdo 4-kątne G 10 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

## Opis techniczny

długość całkowita	75 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

## Akcesoria

Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785
Zaciski zabezpieczające do nasadek 3/8" typ 2	650780 2

Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Øxdługość 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 22 mm	650800 22
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 2	650790 2