

**Koken****Przegub Cardana IMPACT, 3/8 cala****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650590
GTIN	4991644340347
Klasa artykułu	63R

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

Czop 4-kątny E 10 wg DIN 3121 z otworem, gniazdo 4-kątne G 10 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

długość całkowita: 48 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	48 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Łącznik

## Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 22 mm	650800 22
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 2	650790 2
Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Ø×długość 2,5X18 mm	650900 2,5X18