

Koken**Przedłużka IMPACT, 3/8 cala, długość całkowita: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650390 125
GTIN	4991644340149
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Czop 4-kątny E 10 wg DIN 3121 z otworem, gniazdo 4-kątne G 10 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Øxdługość 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785

Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 22 mm	650800 22
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 2	650790 2
Zaciski zabezpieczające do nasadek 3/8" typ 2	650780 2