

HOLEX**Przegub Cardana IMPACT, 3/8 cala****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650600
GTIN	4045197214805
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Czopy 4-kątne F 10 wg DIN 3121 z przelotowym otworem na kołek. Gniazda 4-kątne G 10 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

Czop 4-kątny E 10 wg DIN 3121 z otworem, gniazdo 4-kątne G 10 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

długość całkowita: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita	50 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Łącznik

Akcesoria

Kolek łączący do nasadek 3/8 cala Ø×długość 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 22 mm

650800 22

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 2

650790 2