



## Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, Ø nominalna czopu: 4mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 628600 4      |
| GTIN             | 4020772040628 |
| Klasa artykułu   | 63Q           |

### Opis

#### Wykonanie:

Stal specjalna, krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

#### Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

#### wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm. Pole tolerancji h12.

### Opis techniczny

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| regulowany rozstaw czopów a       | 11 - 60 mm                              |
| Ø nominalna czopu                 | 4 mm                                    |
| typ                               | 758                                     |
| oznaczenie producenta             | 758                                     |
| długość L                         | 160 mm                                  |
| odsadzone                         | nie                                     |
| proste                            | tak                                     |
| z możliwością regulacji wielkości | tak                                     |
| Rodzaj produktu                   | Klucze do nakrętek z otworami czołowymi |

