

HOLEX®**Nasadka wkrętakowa 6-kątna IMPACT, 3/8 cala, sześciokąt: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650550 8
GTIN	4045197286185
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 25 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

sześciokąt	8 mm
długość	50 mm
Ø po stronie napędu	25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

Akcesoria

Zaciski zabezpieczające do nasadek 3/8" typ 2	650780 2
Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Ø×długość 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 2	650790 2
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 22 mm	650800 22