



Grzechotki uniwersalne (bez wkładki), Typ: 0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	629400 0
GTIN	2050001013828
Klasa artykułu	66C

Opis

Wykonanie:

Dźwignienka w główce klucza umożliwia przełączanie kierunku pracy lub blokowanie zapadki. Wszystkie elementy hartowane. Ramię klucza wykonane z rury stalowej. Wymienne wkładki oczkowe mocowane są za pomocą nakręcanej pokrywy główki.

Materiał:

Stal specjalna, powierzchnia oksydowana, ramię niepowlekane.
szerokość główki grzechotki: 29,5 mm
wysokość główki grzechotki: 10 mm
długość całkowita: 170 mm
dopuszczalny moment obrotowy: 100 Nm

Opis techniczny

wysokość główki grzechotki	10 mm
długość całkowita	170 mm
szerokość główki grzechotki	29,5 mm
dopuszczalny moment obrotowy	100 Nm

Akcesoria

Zestaw grzechotek uniwersalnych, z wkładkami 4 - kątnymi Typ OK	629410 0K
---	-----------

