



Zestawy wkrętek nasadowych z uchwytem poprzecznym, izolowane wg VDE, liczba wkrętek: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	622775 4
GTIN	4010995370923
Klasa artykułu	63K

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym do wystających śrub. Uchwyt poprzeczny z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany, izolacja ochronna naniesiona natryskowo.

Izolowane do 1000 V, wykonane według DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Zawartość:

po 1 szt. nr 622770: wielk. 8; 10; 13; 17

Opis techniczny

liczba wkrętek	4
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Wkrętki nasadowe z uchwytem poprzecznymizolowane
wg VDE rozwartość klucza 10 mm

622770 10

Wkrętki nasadowe z uchwytem poprzecznymizolowane
wg VDE rozwartość klucza 8 mm

622770 8

Wkrętki nasadowe z uchwytem poprzecznymizolowane
wg VDE rozwartość klucza 13 mm

622770 13

Wkrętki nasadowe z uchwytem poprzecznymizolowane
wg VDE rozwartość klucza 17 mm

622770 17