

HOLEX**Nasadka wkrętakowa IMPACT do śrub Torx®, 3/8 cala, profil Torx®: TX20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650560 TX20
GTIN	4045197336316
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 19 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	19 mm
profil Torx®	TX20
długość	50 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 1	650790 1
Zaciski zabezpieczające do nasadek, 3/8 cala Typ 1	650780 1
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 18 mm	650800 18
Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Øxdługość 2,5X14 mm	650900 2,5X14