



Grzechotki uniwersalne (bez wkładki), Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	629400 2
GTIN	2050001013842
Klasa artykułu	66C

Opis

Wykonanie:

Dźwignienka w główce klucza umożliwia przełączanie kierunku pracy lub blokowanie zapadki. Wszystkie elementy hartowane. Ramię klucza wykonane z rury stalowej. Wymienne wkładki oczkowe mocowane są za pomocą nakręcannej pokrywy główki.

Materiał:

Stal specjalna, powierzchnia oksydowana, ramię niepowlekane.
szerokość główki grzechotki: 45 mm
wysokość główki grzechotki: 20 mm
długość całkowita: 245 mm
dopuszczalny moment obrotowy: 180 Nm

Opis techniczny

dopuszczalny moment obrotowy	180 Nm
szerokość główki grzechotki	45 mm
wysokość główki grzechotki	20 mm
długość całkowita	245 mm