



Regulowane klucze hakowe, do kluczy dynamometrycznych, z noskiem z noskiem, do nakrętek o Ø zewn.: 45-90 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628520 45-90
GTIN	4020772051532
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Klucz hakowy z noskiem. Stal specjalna, hartowana i odpuszczana przy oksydowaniu. Z gniazdem czworokątnym 1/2 cala lub 3/4 cala (rozm. 95–165) do stosowania z kluczem dynamometrycznym (od nr. 655500).

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek łożysk tocznych DIN 981.

długość całkowita: 192 mm

długość efektywna A: 150 mm

Opis techniczny

długość efektywna A	150 mm
do nakrętek o Ø zewn.	45 - 90 mm
długość całkowita	192 mm
typ	771Md