

HOLEX**Nasadka wkrętakowa IMPACT do śrub Torx®, 3/8 cala, profil Torx®: TX25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650560 TX25
GTIN	4045197336323
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 19 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	19 mm
długość	50 mm
profil Torx®	TX25
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Aksesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 1

650790 1

Kołek łączący do nasadek 3/8 cala $\varnothing \times$ długość 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Wyciągacz zacisków zabezpieczających

650785

Zaciski zabezpieczające do nasadek, 3/8 cala Typ 1

650780 1

Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala \varnothing 18 mm

650800 18