

HOLEX®**Nasadka IMPACT do śrub Torx®, 3/8 cala, profil Torx®: E8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650500 E8
GTIN	4045197214775
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Wymiary profilu A: 7,52 mm

Ø po stronie napędu: 10,5 mm

długość: 32 mm

Opis techniczny

Wymiary profilu A	7,52 mm
Ø po stronie napędu	10,5 mm
długość	32 mm
profil Torx®	E8

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®

Akcesoria

Zaciski zabezpieczające do nasadek 3/8" typ 1	650780 1
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 1	650790 1
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 18 mm	650800 18
Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Øxdługość 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785