

**HOLEX****Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala długie, rozwartość klucza: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650200 16
GTIN	4045197335579
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

**Opis techniczny**

długość	65 mm
Ø po stronie napędu	24 mm
rozwartość klucza	16 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

**Akcesoria**

Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785
Zestaw zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, wraz z wyciągaczem, 10-elem. Typ 2	650790 2
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 22 mm	650800 22
Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Ø x długość 2,5X18 mm	650900 2,5X18