



Grzechotki uniwersalne (bez wkładki), Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	629400 4
GTIN	2050001013866
Klasa artykułu	66C

Opis

Wykonanie:

Dźwignienka w główce klucza umożliwia przełączanie kierunku pracy lub blokowanie zapadki. Wszystkie elementy hartowane. Ramię klucza wykonane z rury stalowej. Wymienne wkładki oczkowe mocowane są za pomocą nakręcanej pokrywy główki.

Materiał:

Stal specjalna, powierzchnia oksydowana, ramię niepowlekane.
szerokość główki grzechotki: 70 mm
wysokość główki grzechotki: 32 mm
długość całkowita: 415 mm
dopuszczalny moment obrotowy: 500 Nm

Opis techniczny

wysokość główki grzechotki	32 mm
długość całkowita	415 mm
szerokość główki grzechotki	70 mm
dopuszczalny moment obrotowy	500 Nm