



Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 14X15 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610100 14X15
GTIN	4018754017850
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcąco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 190 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 33 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 35 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	14 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	33 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	35 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	190 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie