

**Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 8X9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610100 8X9
GTIN	4018754017737
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 140 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 20 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 22 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 4 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	8 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	20 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	22 mm
maksymalna wysokość szczęki h	4 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	140 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie