



Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	631500 E5
GTIN	4018754000944
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Wymiary profilu A: 4,7 mm

Ø po stronie napędu: 6,7 mm

długość: 23 mm

Opis techniczny

długość	23 mm
Wymiary profilu A	4,7 mm
Ø po stronie napędu	6,7 mm
profil Torx®	E5
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
materiał	Wysokowydajna stal HPQ®, chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

