


**Obciągacz diamentowy dł.×szer.×wys. 28×20,5×5 mm, Typ: C180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	599770 C180
GTIN	9003174777601
Klasa artykułu	53Y

Opis**Wykonanie:**

Obciągacz płytkowy jednorazowego użytku, z boku spiekany. Długość pokrycia 10 mm, szerokość pokrycia 20 mm, grubość pokrycia 1,8 mm.

Zastosowanie:

Do prostych i zwykłych profili ściernic na szlifierkach do wałków i do płaszczyzn.

Opis techniczny

długość pokrycia diamentowego	10 mm
szerokość pokrycia diamentowego	20 mm
grubość pokrycia diamentowego	1,8 mm
oznaczenie ziarnistości	D
Rodzaj produktu	Obciągacz płytkowy