



## Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 16X18 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	610100 16X18
GTIN	4018754017881
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcąco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 220 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 36 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 40 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 7 mm

### Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	7 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	40 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	36 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
rozwartość klucza 2	18 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	220 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie