




## Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E7



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	631500 E7
GTIN	4018754000968
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

#### Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Wymiary profilu A: 6,2 mm

Ø po stronie napędu: 9,6 mm

długość: 23 mm

### Opis techniczny

profil Torx®	E7
długość	23 mm
Wymiary profilu A	6,2 mm
Ø po stronie napędu	9,6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
materiał	Wysokowydajna stal HPQ®, chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

---

## Aksesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala  
63-elem.

630021

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®,  
1/4 cala 21-elem.

630761