



## Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 12X13 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	610100 12X13
GTIN	4018754017799
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 170 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 29 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 31 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza 1	12 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	29 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	31 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	170 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie