

HOLEX®
Zestaw kluczy nasadowych, liczba części: 46

Dane zamówienia

Numer katalogowy	630002 46
GTIN	4045197185310
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:
Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.

Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

46 elementów – 1/4 cala: 13 nasadek 6-kątnych 1/4 cala, 4–14 mm

1 złącze trzpieniowe

6 nasadek wkrętakowych do 6-kąt. wewn. 3–8 mm

3 nasadki wkrętakowe do wkrętów płaskich 3; 4,5; 7 mm

3 nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips PH1–PH3

3 nasadki wkrętakowe do wkrętów Pozidriv PZ1–PZ3

7 nasadek wkrętakowych do wkrętów Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 wkrętaki kątowe z końcówką 6-kątną 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 grzechotka 1/4 cala z wypychaczem nr 632300

1 uchwyt wkrętakowy 1/4 cala

1 przetyczka 1/4 cala

1 przedłużka elastyczna 1/4 cala 150 mm

1 przegub Cardana 1/4 cala

2 przedłużki 1/4 cala 50 + 100 mm

Przechowywanie w: Kasetka z tworzywa sztucznego (257×170×52 mm)

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-14 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-8 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
liczba części	46
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
rozwarości kluczy	metryczne
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-14 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-8 mm
Opakowanie	Pojemniki z tworzywa sztucznego

Akcesoria

Klips z tworzywa sztucznego kolor RED	630003 RED
Klips z tworzywa sztucznego kolor BLUE	630003 BLUE