



## Klucze płaskie dwustronne, calowe, typ: 19



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	610120 19
GTIN	4018754019847
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwarłości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

rozwarłość klucza  $\subscript{1}$ : 25/32 cal

rozwarłość klucza  $\subscript{2}$ : 13/16 cal

długość klucza L: 235 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 45 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 47 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 7,3 mm

### Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	7,3 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	45 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	47 mm
rozwarłości kluczy	calowe
rozwarłość klucza $\subscript{2}$	13/16 cal
długość klucza L	235 mm

rozwartość klucza ,	25/32 cal
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie