

**HOLEX®**
**Zestaw kluczy nasadowych, liczba części: 48**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630002 48
GTIN	4045197654571
Klasa artykułu	62A

**Opis**
**Wykonanie:**
**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**

Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.

Korzystna cena.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

48 elementów – 1/2 cala: 14 nasadek 6-kątnych 1/2 cala, 8–24 mm

3 nasadki głębokie 6-kąt. 1/2 cala, 17–19 mm

2 nasadki do świec zapłonowych 1/2 cala, 16 i 21 mm

1 grzechotka z wypychaczem 1/2 cala nr 640220

1 przegub Cardana 1/2 cala

1 przedłużka 1/2 cala, 125 mm

1 przedłużka 1/2 cala, 250 mm / przetyczka 1/2 cala

1 zestaw wkrętaków trzpieniowych 6-kątnych w uchwycie szczyrkowym 1,5–8 mm

1 zestaw wkrętaków do śrub Torx® w uchwycie szczyrkowym, TX9–TX40

14 kluczy oczkowo-płaskich 6–19 mm

3 wkrętaki płaskie 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 wkrętaki do śrub Phillips 1×75, 2×38, 2×100

1 kombinerki 180 mm

1 szczypce do instalacji wodnych 250 mm

1 młotek 300 g

Przechowywanie w: Kufer z tworzywa sztucznego (450×350×90 mm)

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-24 mm

## Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
liczba części	48
rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-24 mm
Opakowanie	Pojemniki z tworzywa sztucznego

## Akcesoria

Klips z tworzywa sztucznego kolor BLUE	630003 BLUE
Klips z tworzywa sztucznego kolor RED	630003 RED