

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631710 5
GTIN	4018754000647
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

**wskazówka:**

**WAŻNE!**

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 631709

**Opis techniczny**

długość	28 mm
Ø po stronie napędu	11,6 mm
sześciokąt	5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

