


**Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631515 E6
GTIN	4045197493378
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Wymiary profilu A: 5,7 mm

Ø po stronie napędu: 7,7 mm

długość: 25 mm

**Opis techniczny**

profil Torx®	E6
Wymiary profilu A	5,7 mm
Ø po stronie napędu	7,7 mm
długość	25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

