



Klucze płaskie dwustronne, calowe, typ: 32



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610120 32
GTIN	4018754019908
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwarłości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

rozwarłość klucza $\subscript{1}$: 1.1/8 cal

rozwarłość klucza $\subscript{2}$: 1.5/16 cal

długość klucza L: 300 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 64 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 75 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 9,4 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	9,4 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	64 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	75 mm
rozwarości kluczy	calowe
rozwarłość klucza $\subscript{2}$	1.5/16 cal
długość klucza L	300 mm

rozwartość klucza ,	1.1/8 cal
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie