



Zestaw kluczy nasadowych, liczba części: 148



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630002 148
GTIN	4045197608703
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.

Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

148 elementów – 1/4, 3/8, 1/2 cala: 30 nasadek kluczy nasadowych 1/4, 1/2 cala, 6-kątne 4–32 mm

13 głębokich nasadek 1/4, 1/2 cala, 6-kątnych 6–22 mm

13 nasadek 1/4, 3/8, 1/2 cala, do Torx® E4 – E22

2 nasadki do świec zapłonowych 1/2 cala 16 + 21 mm

1 adapter 1/2 – 3/8 cala

1 adapter bitów 1/2 cala gniazdo wejściowe 6-kątne, 5/16 cala

1 adapter bitów 1/4 cala gniazdo wejściowe 6-kątne, 1/4 cala

1 złącze trzpieniowe E 6,3 6-kątne do 1/4 cala 4-kąt

15 bitów 5/16 cala (PH3; PH4; PZ3; PZ4; do Torx® TX40 – TX60, do śrub z gniazdem 6-kątnym 8; 10; 12 mm, płaskie 8; 10; 12)

32-elementowy zestaw bitów 1/4 cala w kasetce z tworzywa sztucznego

2 grzechotki z wypychaczem 1/4 i 1/2 cala

1 uchwyt 1/4 cala

2 przetyczki 1/4, 1/2 cala

2 przeguby Cardana 1/4, 1/2 cala

4 przedłużki 1/4, 1/2 cala 50, 100, 125, 250 mm

3 klucze trzpieniowe 6-kątne 1,5– 2,5 mm

9 kluczy oczkowo-płaskich 8 – 22 mm

3 wkręta płaskie 6×38, 6×100, 8×150

3 wkręta do śrub z główką Phillips 1×75, 2×38, 2×100

1 nóż uniwersalny (wsuwany) z 2 ostrzami zamiennymi

1 suwmiarka pomiarowa 150 mm

1 miara zwijana 3 m

1 mała poziomnica 200 mm

1 klucz nastawny 200 mm

1 kombinerki 180 mm

1 boczne szczypce tnące 160 mm

1 płaskie szczypce okrągłe 160 mm

1 szczypce do instalacji wodnych 250 mm

1 młotek 300 g

Przechowywanie w: Walizka z tworzywa sztucznego (550×420×105 mm)

Opis techniczny

liczba części	148
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak Tri-Wing
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-32 mm
Opakowanie	Pojemniki z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Klips z tworzywa sztucznego kolor BLUE	630003 BLUE
Klips z tworzywa sztucznego kolor RED	630003 RED