

**HOLEX®****Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 5 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 631720 5      |
| GTIN             | 4045197162274 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany. Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

**Norma:****DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**wskazówka:**

Nasadki wkrętakowe 6-kątne HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (nr 631722).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 13 mm

długość: 36 mm

**Opis techniczny**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| sześciokąt                             | 5 mm                          |
| długość                                | 36 mm                         |
| Ø po stronie napędu                    | 13 mm                         |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal                       |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
| Rodzaj produktu                        | Klucz nasadowy                |

