

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631710 3
GTIN	4018754000623
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 631709

Opis techniczny

długość	28 mm
Ø po stronie napędu	11,6 mm
sześciokąt	3 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

