

**Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631515 E8
GTIN	4045197493392
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Wymiary profilu A: 7,5 mm

Ø po stronie napędu: 9,6 mm

długość: 25 mm

Opis techniczny

Wymiary profilu A	7,5 mm
profil Torx®	E8
Ø po stronie napędu	9,6 mm
długość	25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

