

HOLEX®**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631720 6
GTIN	4045197162281
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany. Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Nasadki wkrętakowe 6-kątne HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach całowych (nr 631722).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 13 mm

długość: 36 mm

Opis techniczny

sześciokąt	6 mm
Ø po stronie napędu	13 mm
długość	36 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

