

HOLEX®**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie, sześciokąt: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631715 2,5
GTIN	4045197493415
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12 mm

długość: 55 mm

Opis techniczny

sześciokąt	2,5 mm
Ø po stronie napędu	12 mm
długość	55 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

