

HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651220 19
GTIN	4045197198792
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Zaleta:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

Zastosowanie:

Chroni obudowy albo obręcze kół z metali lekkich przed uszkodzeniami przy montażu. Pewne zabezpieczenie dzięki wystającej, odpornej na uderzenia tulei z tworzywa sztucznego. Łatwe rozróżnienie wkładek dzięki kolorowym oznaczeniom.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal
Ø po stronie napędu: 29 mm
długość: 85 mm

Opis techniczny

długość	85 mm
Ø po stronie napędu	29 mm

rozwartość klucza	19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm	651900 3X25
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4	651790 4
Zestaw IMPACT 6-kątny, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive	651221