

**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 21 mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 651010 21     |
| GTIN             | 4991644353149 |
| Klasa artykułu   | 63R           |

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

### Zalety:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 30,7 mm

długość: 38 mm

## Opis techniczny

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ø po stronie napędu | 30,7 mm |
| długość             | 38 mm   |
| rozwartość klucza   | 21 mm   |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal                             |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | do kluczy nasadowych 6-kątnych      |
| Rodzaj produktu                        | Klucz nasadowy                      |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm   | 651800 30   |
| Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X25 mm  | 651900 3X25 |
| Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4 | 651790 4    |
| Zestaw nasadek 6-kątnych IMPACT, 1/2 cala, 9 elementów Surface Drive                       | 651012      |