


**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z przegubem, rozwartość klucza: 13 mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 651215 13     |
| GTIN             | 4991644356928 |
| Klasa artykułu   | 63R           |

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

### Zalety:

Bezpośrednie wkręcanie w niedostępnych miejscach, bez potrzeby stosowania przegubu Cardana.

### Norma:

**DIN 3129**

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 20,7 mm

długość: 67,5 mm

## Opis techniczny

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ø po stronie napędu | 20,7 mm |
| rozwartość klucza   | 13 mm   |
| długość             | 67,5 mm |

|  |                        |
|--|------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal                |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | Klucz nasadowy 6-kątny |

---

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm  | 651900 3X25 |
| Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4 | 651790 4    |
| Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm   | 651800 30   |