

**HOLEX®****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive, rozwartość klucza: 21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651220 21
GTIN	4045197198907
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Zaleta:**

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

**Zastosowanie:**

Chroni obudowy albo obręcze kół z metali lekkich przed uszkodzeniami przy montażu. Pewne zabezpieczenie dzięki wystającej, odpornej na uderzenia tulei z tworzywa sztucznego. Łatwe rozróżnienie wkładek dzięki kolorowym oznaczeniom.

**Materiał:**

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona  
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal  
Ø po stronie napędu: 31 mm  
długość: 85 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	21 mm
długość	85 mm

Ø po stronie napędu	31 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X25 mm	651900 3X25
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4	651790 4
Zestaw IMPACT 6-kątny, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive	651221