



## Zestaw IMPACT 6-kątny, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	651221
GTIN	4045197197900
Klasa artykułu	62D

### Opis

#### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.** Prawidłowe dociągnięcie nakrętek i śrub jest istotne podczas wymiany kół i opon, aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy. Klucze nasadowe 6-kątne z chwytem z tworzywa sztucznego zapewniają wystarczająco mocne osadzenie nakrętek lub śrub bez uszkodzenia felg. Klucze nasadowe nadają się również do wkrętarek udarowych.

Tulejka z tworzywa sztucznego chroni felgi i zapobiega zarysowaniom lub innym uszkodzeniom powodowanym przez narzędzie. Dzięki temu właściciel pojazdu zyskuje pewność, że jego samochód jest zawsze w dobrym stanie.

Klucze nasadowe są istotnym elementem każdego warsztatu samochodowego. Czy to podczas samodzielnych napraw, czy podczas wymiany kół i opon wykonywanych przez specjalistę – tych narzędzi nigdy nie powinno zabraknąć.

#### Zalety:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

#### Zastosowanie:

Chroni obudowy albo obręcze kół z metali lekkich przed uszkodzeniami przy montażu. Pewne zabezpieczenie dzięki wystającej, odpornej na uderzenia tulei z tworzywa sztucznego. Łatwe rozróżnienie wkładek dzięki kolorowym oznaczeniom.

**Materiał:**

Stal chromowo-molibdenowa, manganowo-fosforanowa.

**Zawartość:**

po 1 nasadce kluczy nasadowych nr 651220: rozm. 17; 19; 21

## Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
liczba części	3
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4	651790 4
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X25 mm	651900 3X25
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive rozwarłość klucza 19 mm	651220 19
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive rozwarłość klucza 21 mm	651220 21
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive rozwarłość klucza 17 mm	651220 17