

HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive, rozwartość klucza: 21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651230 21
GTIN	4045197198938
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Nasadki długie

Zalety:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

Zastosowanie:

Chroni obudowy albo obręcze kół z metali lekkich przed uszkodzeniami przy montażu. Pewne zabezpieczenie dzięki wystającej, odpornej na uderzenia tulei z tworzywa sztucznego. Łatwe rozróżnienie wkładek dzięki kolorowym oznaczeniom.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal
Ø po stronie napędu: 31 mm
długość: 130 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	21 mm
Ø po stronie napędu	31 mm

długość	130 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4	651790 4
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm	651900 3X25
Zestaw IMPACT 6-kątny, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive	651231