


HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, cienkościenna Surface Drive, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651020 10
GTIN	4045197336361
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów bezpieczeństwa mocować konieczne z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.

Zalety:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 15,5 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	15,5 mm
rozwartość klucza	10 mm
długość	38 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive

Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm

651800 25

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3

651790 3

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X20 mm

651900 3X20