

**HOLEX®****Zestaw IMPACT 6-kątny, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651231
GTIN	4045197197504
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

Nasadki długie

**Zaleta:**

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

**Zastosowanie:**

Chroni obudowy albo obręcze kół z metali lekkich przed uszkodzeniami przy montażu. Pewne zabezpieczenie dzięki wystającej, odpornej na uderzenia tulei z tworzywa sztucznego. Łatwe rozróżnienie wkładek dzięki kolorowym oznaczeniom.

**Materiał:**

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona

**Zawartość:**

po 1 nasadce kluczy nasadowych nr 651230: rozm. 17; 19; 21  
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

**Opis techniczny**

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive
liczba części	3

---

## Akcesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4	651790 4
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X25 mm	651900 3X25