

**Garant****Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341420 6
GTIN	4045197883209
Klasa artykułu	31J

**Opis****Wykonanie:**

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

**Zastosowanie:**

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki do wiertarek stojakowych.

**Opis techniczny**

zakres mocowania	0 - 8 mm
Ø zewnętrzna	37 mm
dł. uchwytu zamkniętego	78 mm
uchwytów ze stożkiem	CBN - B 10
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	10,094 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe