



## Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	341420 8
GTIN	4045197883216
Klasa artykułu	31J

### Opis

**Wykonanie:**

Ze stożkiem DIN 238  
wersja przemysłowa

**Zastosowanie:**

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na chwyt trzpieniowy nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.  
zakres mocowania: 0 - 8 mm

Ø zewnętrzna: 37 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 78 mm

uchwytów ze stożkiem: B12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,065 mm

### Opis techniczny

dł. uchwytu zamkniętego	78 mm
uchwytów ze stożkiem	B12
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	12,065 mm
zakres mocowania	0 - 8 mm
Ø zewnętrzna	37 mm

