

**Garant****Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 10/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341420 10/12
GTIN	4045197883223
Klasa artykułu	31J

**Opis****Wykonanie:**

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

**Zastosowanie:**

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki. do wiertarek stojakowych.

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	40 mm
zakres mocowania	0 - 10 mm
dł. uchwytu zamkniętego	86 mm
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	12,065 mm
uchwytów ze stożkiem	CBN - B 12
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe