

Garant**Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 10/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341420 10/16
GTIN	4045197883230
Klasa artykułu	31J

Opis**Wykonanie:**

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

Nakładane na chwyt trzpieniowy nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki do wiertarek stojakowych.

Opis techniczny

zakres mocowania	0 - 10 mm
Ø zewnętrzna	40 mm
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
uchwytów ze stożkiem	CBN - B 16
dł. uchwytu zamkniętego	86 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe