

**Garant****Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 13/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341420 13/12
GTIN	4045197883247
Klasa artykułu	31J

**Opis****Wykonanie:**

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

**Zastosowanie:**

Nakładane na chwyt trzpieniowy nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki do wiertarek stojakowych.

**Opis techniczny**

uchwytów ze stożkiem	CBN - B 12
zakres mocowania	1 - 13 mm
dł. uchwytu zamkniętego	103 mm
Ø zewnętrzna	47 mm
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	12,065 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe