

**HOLEX®****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala długie, z magnesem na sprężynie, rozwartość klucza: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651210 18
GTIN	4045197215277
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.**

**Zaleta:**

Śruba jest pewnie przytrzymywana dzięki magnesowi osadzonemu na sprężynie. Zapewnia to jednocześnie niezawodne uchwycenie całego łba śruby. Dzięki sprężynie można również łatwo wyjmować wykręcone śruby / nakrętki.

**Materiał:**

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 27,5 mm

długość: 78 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	18 mm
długość	78 mm
Ø po stronie napędu	27,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

---

**Akcesoria**

Kolek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X25 mm

651900 3X25

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm

651800 30

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,  
10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4

651790 4